# イレクター組立ツール

## ■イレクター専用ハンドカッター

イレクターパイプは、市販の金切りノコでも切れますが、 ハンドカッターを使えば垂直にまっすぐ切れます。

- ●切断する位置にペンでマーキングします。
- ●マーキングした位置にハンドカッターの刃をセットして切断します。
- ●切り口にできるバリをヤスリなどで削ってください。







# ■サンアロー接着液 (プラスチックジョイント製作用)

パイプをプラスチックジョイントに奥までしっかり差し込み パイプとのすき間にサンアロー接着液を注入します。

- ●イレクターパイプをプラスチックジョイントに奥までしっかりと 差し込みます。
- ●接着液を1~2滴注入して仮接着をします。間違いのないことを 確認してから本接着をします。本接着は製作物の向きを変えながら できるだけ上から注入してください。

(スポイト半分の量で約12箇所接着できます。)

●1度だけでは接着が不十分な場合があるので、最後に全接着箇所 を確認します。垂れた接着液は拭き取らず自然乾燥してください。







# ■メタルレンチ (メタルジョイント製作用)

メタルジョイント同士がしっかり噛み合っているかを確認し メタルレンチで締め付けます。

- ●ツメ部分をしっかりと噛み合わせ、パイプを挟み込みます。
- ●メタルレンチを使い、ボルトナットを締め付けます。
- ●最後に全締付箇所にゆるみがないかを確認します。







イレクター組立ツールの使い方は、動画も公開しています。 http://www.diy-life.net/tool\_list/





# 製作のコツ

# イレクターの組み立ては、「面」を意識すること!

イレクターを組み立てるには、つくるものの面を意識して つくるのがコツです。

たとえば、「ラック」の場合、下のように最初に右面と左面を製作し、 その面と面をパイプでつなぐように組み立てると、段取り良く楽に 組み立てることができます。





# ○ 矢崎化工株式会社

■本社 〒422-8519 静岡県静岡市駿河区小鹿2-24-1

### ■北海道支店

〒072-0007 北海道美唄市東6条北8-2-1 TEL 0126-63-4285 FAX 0126-63-4459

TEL 04-2944-1156 FAX 04-2944-7007

### ■大阪支店

〒569-8551 大阪府高槻市大塚町5-1-1

TEL 022-382-2145 FAX 022-382-1099

### ■神奈川支店

TEL 0463-81-4315 FAX 0463-81-4316

TEL 0829-36-1111 FAX 0829-36-3890

〒359-0023 埼玉県所沢市東所沢和田1-38-3 〒257-0024 神奈川県秦野市名古木3-4

### ■広島支店

〒738-0042 広島県廿日市市地御前1-7-17

### ■関東支店

〒981-1223 宮城県名取市下余田字中荷280 〒373-0823 群馬県太田市西矢島町88

## ■名古屋支店

〒484-0963 愛知県犬山市字鶴池48-2 TEL 0568-67-0111 FAX 0568-67-7219

### ■九州支店

〒820-0702 福岡県飯塚市平塚481-1

### お客さま相談室

# 0120-054-280

cus2consul@yazaki.co.jp ●フリーダイヤル 9:00~16:00 (月~金) ●FAX 24時間毎日

## FAX 0120-054-281

●ホームページ「Diy-Life」http://www.diy-life.net/





# 公式DIYレシピ

[No.010084]


# ベッドサイドテーブル

ベッドの横に置いてベッドまわりの整理整頓ができます。 玄関に置いたら玄関ベンチとして使用できます。









| パイプ       |    |
|-----------|----|
| サイズ       | 数量 |
| H-450 BL  | 4  |
| H-426 BL  | 2  |
| H-150 BL  | 4  |
| ジョイント     |    |
| 品番        | 数量 |
| J-113A BL | 4  |
| J-118A BL | 2  |
| J-118B BL | 2  |
| J-119A BL | 2  |
| J-119B BL | 2  |
| その他       |    |
| 材料名       | 数量 |
| ゴムインナー    | 4  |
| EY-30     | 1  |

※板サイズ:

上部 500×230×25mm 下部 500×150×12mm